


EarPro® UltraCompact 20
SNR : 19.5 dB(A) - L : 14.0 - M : 15.7 - H : 21.2

Écart dB	5.9	5.8	3.5	2.8	4.2	4.2	4.5	5.2
APV dB	11.9	12.2	12.5	14.1	14.3	21.0	29.8	26.5

EarPro® UltraCompact 30
SNR : 26.7 dB(A) - L : 22.7 - M : 23.0 - H : 26.8

Écart dB	3.4	4.3	3.9	4.0	3.4	3.9	3.9	4.9
APV dB	27.2	23.6	22.5	22.6	21.3	25.4	37.2	34.5




EarPro® UltraCompact 20Ai
SNR : 19.3 dB(A) - L : 13.8 - M : 15.3 - H : 21.6

Écart dB	5.8	5.3	3.6	4.3	3.9	4.1	5.1	6.7
APV dB	12.2	12.6	12.9	12.4	14.5	21.8	29.9	28.0


EarPro® UltraCompact 30Ai
SNR : 26.2 dB(A) - L : 21.5 - M : 22.7 - H : 27.2

Écart dB	5.3	5.1	6.1	5.4	3.2	4.1	5.3	3.9
APV dB	22.8	22.5	20.2	20.7	21.7	27.8	27.5	38.4



EarPro® Tel-S 15Ai
SNR : 18.2 dB(A) - L : 11.0 - M : 14.4 - H : 21.3

Écart dB	4.0	4.1	3.1	2.5	2.6	3.3	2.7	4.9
APV dB	7.0	7.3	8.9	11.5	14.1	21.8	28.5	29.2




EarPro® Flat 15Ai
SNR : 17.5 dB(A) - L : 10.5 - M : 14.2 - H : 20.1

Écart dB	4.8	3.3	2.7	2.7	3.2	3.7	4.2	4.3
APV dB	4.4	6.2	8.4	11.3	14.2	21.4	23.9	18.9

EarPro® Flat 25Ai
SNR : 20.9 dB(A) - L : 14.8 - M : 17.7 - H : 22.3

Écart dB	5.7	5.2	3.5	3.6	2.3	4.3	6.0	5.7
APV dB	9.4	11.4	12.9	15.0	17.5	22.8	25.0	21.6

Comparatif des courbes d'atténuations EarTech®




EarTech® S-15Ai
SNR : 19.4 dB(A) - L : 15.7 - M : 16.9 - H : 18.6

Écart dB	4.6	4.2	4.3	4.2	2.7	5.4	7.2	3.5
APV dB	12.2	14.0	14.8	15.2	17.1	17.7	18.2	34.4

EarTech® S-25Ai
SNR : 23.6 dB(A) - L : 19.6 - M : 20.2 - H : 23.7

Écart dB	4.8	6.1	5.8	7.0	5.1	5.2	5.7	4.9
APV dB	22.8	18.8	19.0	19.5	18.8	22.8	26.9	34.4



EarTech® 15Ai
SNR : 18.0 dB(A) - L : 11.2 - M : 14.1 - H : 20.7

Écart dB	6.3	6.5	6.4	4.6	5.3	6.4	6.1	9.0
APV dB	9.8	8.8	8.6	12.1	13.2	21.6	29.0	26.2

EarTech® 25Ai
SNR : 25.0 dB(A) - L : 20.3 - M : 21.4 - H : 25.7

Écart dB	5.0	5.6	4.3	4.1	2.8	3.1	3.7	5.9
APV dB	22.3	19.9	19.4	19.6	20.2	24.5	31.6	33.1